



Cirkon korund csiszolászalag (ZA) GRIT R, 150×2250 mm, Szemcsézet: 36



Rendelési adatok

Rendelés száma	558456 36
GTIN	4014586283807
Árucikk kategória	56Z

Leírás

Kivitel:

Csúcsminőségű csiszolászalag, **rendkívül erős poliészterszövet** műgyanta kötéssel, cirkonkorund (**ZA**) szívósabb fedőréteg-beágyazással (hideg csiszolás).

Felhasználás:

GX, GIS, GI sorozatú GRIT szalagcsiszoló gépekhez.

GIR GRIT-rádiuszcsiszoló modulhoz

Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1 %

Műszaki leírás

Szemcsézet	36
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolászalag szélessége	150 mm
Csiszolászalag hossza	2250 mm

Terméknév attribútum	150×2250 mm
Termék fajtája	Csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	32-38 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	25-30 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20-25 m/s	H
INOX	alkalmas	18-30 m/s	
Ti	alkalmas	10-20 m/s	
GG(G)	alkalmas	30-45 m/s	K
Fa	alkalmas	23-26 m/s	
Szárász	alkalmas		