

3M**Csiszolószalag Cubitron™II 984F, 75×2000 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558457 80
GTIN	4046719538478
Árucikk kategória	53S

Leírás**Kivitel:**

Cubitron™ II 984F csiszolószalag tiszta, precíziós kialakítású kerámia szemcsével stabil YF poliészter alapon. **Nagyteljesítményű csiszolószalag előcsiszoláshoz** telepített csiszológépeken. Hűvös csiszolás a csiszoló segédanyagnak köszönhetően.

YF-szövet (robosztus) **nagy munkavégzési nyomású telepített csiszológépekhez.**

Felhasználás:

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a **nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán,** alumínium.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámától talál.

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Sorozat	Cubitron™II 984F

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	75 mm
Csiszolószalag hossza	2000 mm
Terméknév attribútum	75×2000 mm
Termék fajtája	Csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas	35-40 m/s	
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	32-38 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	25-30 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20-25 m/s	H
INOX	alkalmas	18-30 m/s	
GG(G)	alkalmas	30-45 m/s	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		