



## Habilis precíziós reszelő Teljes hossz 215 mm, SH 00 / DH 1, Típus: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	527060 4
GTIN	613548056288
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

**Svájci precíziós reszelők** a legnagyobb alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és élettartammal. Túreszelőkhöz hasonló alakok, azonban **erősebb, kovácsolt 4** ill. 6 szögű **szárral** és **megerősített keresztmetszettel. Nincs szükség reszelőnyélre.**

#### Felhasználás:

Különösen alkalmasak szerszám- és formakészítéshez, mivel vékony, hegyes alakúak. A **Habilis precíziós reszelők nagyobb megmunkálási nyomást** tesznek lehetővé, mint a túreszelők.

### Műszaki leírás

Keresztmetszet	6,5 mm
Teljes hossz	215 mm
Reszelőfelület	minden oldalon vágattal
Alak leírása	kerek
Svájci vágat	00
A német vágatnak felel meg	1
Terméknév attribútum	SH 00 / DH 1
reszelőnyéllel	nem
Reszelőnyél szükséges	nem
Termék fajtája	Precíziós reszelő

### Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		