



Precíziós félkerek reszelő, Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat: 150/1



Rendelési adatok

Rendelés száma	525000 150/1
GTIN	613548069462
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. **65–66 HRC** keménységű speciális acél. A műhelyreszelőkkel ellentétben, a felhasználási célhoz pontosan illeszkedve, **enyhén ívelt alakúak**, speciális vágatszöggel és szélesebb vágat-választékban szállíthatók. Így gazdaságos reszelési teljesítmény mellett állandóan sima reszelt felület érhető el. **Minden oldal vágott; hegyes végű.**

Műszaki leírás

Keresztmetszet	15,1×5,8 mm
Szár nélküli hossz	150 mm
A német vágatnak felel meg	3
Termék fajtája	Precíziós reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		

Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas

Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 90 mm	519510 90
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100