



## Precíziós négyélű reszelő, Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat: 150/1



### Rendelési adatok

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma    | 524500 150/1 |
| GTIN              | 613548068625 |
| Árucikk kategória | 53B          |

### Leírás

#### Kivitel:

**A svájci precíziós reszelők** kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. **65–66 HRC** keménységű speciális acél. A műhelyreszelőkkel ellentétben, a felhasználási célhoz pontosan illeszkedve, **enyhén ívelt alakúak**, speciális vágatszöggel és szélesebb vágat-választékban szállíthatók. Így gazdaságos reszelési teljesítmény mellett állandóan sima reszelt felület érhető el. **Minden oldal vágott; hegyes végű.**

### Műszaki leírás

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Szélesség                  | 5,5 mm            |
| Szár nélküli hossz         | 150 mm            |
| A német vágatnak felel meg | 3                 |
| Termék fajtája             | Precíziós reszelő |

### Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | alkalmas     |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas     |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas     |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas     |                |         |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Acél < 60 HRC | alkalmas              |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas |
| INOX          | alkalmas              |
| Ti            | feltételesen alkalmas |
| GG(G)         | alkalmas              |
| CuZn          | alkalmas              |
| Műanyag, GFK  | alkalmas              |
| Fa            | alkalmas              |
| Uni           | feltételesen alkalmas |

## Tartozék

|  |               |
|--|---------------|
| Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 100 mm               | 519400 100    |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm                | 519550 110    |
| 2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm         | 519600 110    |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 90 mm                 | 519510 90     |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm                | 519510 100    |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |