



## Mérőcsőr pár hengeres toldattal, Toldal Ø csőrpáronként: 4mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	481900 4
GTIN	4030489220923
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

**Mérőcsőrök** hengeres toldattal, DIN 861 2. lap, belső és külső mérésekhez beállítási segédeszközként.

**Figyelem:**

Furatmikrométerekhez való mérőcsőrök széles felfekvő felülettel külön rendelésre.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	43 mm
Szélesség	9 mm
Max. mérésmélység	8 mm
Magasság	7 mm
Toldal Ø csőrpáronként	4 mm
Termék fajtája	Mérőszár