



Mérőcsőr pár hengeres toldattal, Toldal \varnothing csőrpáronként: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	481900 10
GTIN	4030489220930
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Mérőcsőrök hengeres toldattal, DIN 861 2. lap, belső és külső mérésekhez beállítási segédeszközként.

Figyelem:

Furatmikrométerekhez való mérőcsőrök széles felfekvő felülettel külön rendelésre.

Műszaki leírás

Magasság	9 mm
Toldal \varnothing csőrpáronként	10 mm
Szélesség	9 mm
Teljes hossz	50 mm
Max. mérésmélység	15 mm
Termék fajtája	Mérőszár