

**Csiszolószalag (A) 237AA Trizact™, 40×760 mm, Szemcsézet: 600****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558466 600
GTIN	2050001743886
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

A **piramis alakú csiszolóreszecskek (A)** a nagyon kisméretű alumíniumoxid ásványi részecskek pontos elrendezésű, háromdimenziós struktúráján alapszanak. A csiszolás során folyamatosan új csiszolóreszecske rétegek válnak szabaddá – egészen a vászon alapig (X vászon).

Felhasználás:

Nemesítéshez és finiseléshez. A **teljesen azonos finomcsiszolási eredményekhez** minden acélon, króm-nikkel acélon, kobalt-, nikkel- és titánötvözeteken.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 számtól talál.

Műszaki leírás

3M szemcsézet megnevezés	A30
Szemcsézet	600
Sorozat	237AA

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	40 mm
Csiszolószalag hossza	760 mm
Terméknév attribútum	40×760 mm
Gyártó jelölése	237AA Trizact™
Termék fajtája	Csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	32-38 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	25-30 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20-25 m/s	H
INOX	alkalmas	18-30 m/s	
Ti	alkalmas	10-20 m/s	
GG(G)	alkalmas	30-45 m/s	K
Száraz	alkalmas		