



Precíziós laposreszelő, extra keskeny, Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat: 200/00



Rendelési adatok

Rendelés száma	523100 200/00
GTIN	613548065297
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

A **svájci precíziós reszelők** kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. **65–66 HRC** keménységű speciális acél. A műhelyreszelőkkel ellentétben, a felhasználási célhoz pontosan illeszkedve, **enyhén ívelt alakúak**, speciális vágatszöggel és szélesebb vágat-választékban szállíthatók. így gazdaságos reszelési teljesítmény mellett állandóan sima reszelt felület érhető el. **Lapos oldalak vágattal; tompa végű.**

Műszaki leírás

Keresztmetszet	6,3×2,8 mm
Szár nélküli hossz	200 mm
A német vágatnak felel meg	1
Termék fajtája	Precíziós reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		

Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas

Tartozék

Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110