



Mérőcsőr pár hengeres toldattal, Toldal Ø csőrpáronként: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	481900 16
GTIN	4030489220947
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Mérőcsőrök hengeres toldattal, DIN 861 2. lap, belső és külső mérésekhez beállítási segédeszközként.

Figyelem:

Furatmikrométerekhez való mérőcsőrök széles felfekvő felülettel külön rendelésre.

Műszaki leírás

Teljes hossz	55 mm
Szélesség	9 mm
Toldal Ø csőrpáronként	16 mm
Max. mérésmélység	20 mm
Magasság	9 mm
Termék fajtája	Mérőszár