

**VALTITAN precíziós kerek reszelő, Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat: 200/0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	525550 200/0
GTIN	613548062678
Árucikk kategória	53B

**Leírás****Kivitel:**

**VALTITAN nagy teljesítményű túreszelők** rendkívül jó kopásállósággal az **1200 HV** felületkeménységnek köszönhetően. A különleges fogalak megakadályozza a reszelők eltömődését forgáccsal. Legnagyobb forgácsolási teljesítmény és tartósság. Szinte rozsdamentes, ezért fokozottan korrózióveszélyes környezetben is használható. Nem hagy hátra rozsdásodó maradványokat.

**Hegyes végű.****Műszaki leírás**

Szár nélküli hossz	200 mm
Átmérő	7,8 mm
A német vágatnak felel meg	2
Termék fajtája	Precíziós reszelő

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		

Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	alkalmas

## Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519400 100