

**Csiszolószalag (A) 237AA Trizact™, 75×2000 mm, Szemcsézet: 400****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 558471 400 |
| GTIN | 4001895451256 |
| Árucikk kategória | 53M |

Leírás**Kivitel:**

A **piramis alakú csiszolórészecskék (A)** a nagyon kisméretű alumíniumoxid ásványi részecskék pontos elrendezésű, háromdimenziós struktúráján alapszanak. A csiszolás során folyamatosan új csiszolórészecske rétegek válnak szabaddá – egészen a vászon alapig (X vászon).

Felhasználás:

Nemesítéshez és finiseléshez. A **teljesen azonos finomcsiszolási eredményekhez** minden acélon, króm-nikkel acélon, kobalt-, nikkel- és titánötvözeteken.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 számtól talál.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|-------|
| Szemcsézet | 400 |
| 3M szemcsézet megnevezés | A45 |
| Sorozat | 237AA |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Csiszolószalag szélessége | 75 mm |
| Csiszolószalag hossza | 2000 mm |
| Terméknév attribútum | 75×2000 mm |
| Gyártó jelölése | 237AA Trizact™ |
| Termék fajtája | Csiszolószalag |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 32-38 m/s | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 20-25 m/s | P |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | 32-38 m/s | H |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | 25-30 m/s | H |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | 20-25 m/s | H |
| INOX | alkalmas | 18-30 m/s | |
| Ti | alkalmas | 10-20 m/s | |
| GG(G) | alkalmas | 30-45 m/s | K |
| Száraz | alkalmas | | |