

**VALTITAN precíziós kerek reszelő, Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat: 200/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	525550 200/2
GTIN	613548062630
Árucikk kategória	53B

Leírás**Kivitel:**

VALTITAN nagy teljesítményű túreszelők rendkívül jó kopásállósággal az **1200 HV** felületkeménységnek köszönhetően. A különleges fogalak megakadályozza a reszelők eltömődését forgáccsal. Legnagyobb forgácsolási teljesítmény és tartósság. Szinte rozsdamentes, ezért fokozottan korrózióveszélyes környezetben is használható. Nem hagy hátra rozsdásodó maradványokat.

Hegyes végű.**Műszaki leírás**

Átmérő	7,8 mm
Szár nélküli hossz	200 mm
A német vágatnak felel meg	4
Termék fajtája	Precíziós reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		

Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	alkalmas

Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519400 100
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120