



Habilis precíziós reszelőkészlet 5 darabos, Teljes hossz mm / svájci vágat: 215/00



Rendelési adatok

Rendelés száma	527050 215/00
GTIN	613548056325
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

Svájci precíziós reszelők a legnagyobb alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és élettartammal. Túreszelőkhöz hasonló alakok, azonban **erősebb, kovácsolt** 4 ill. 6 szögű **szárral** és **megerősített keresztmetszettel**. **Nincs szükség reszelőnyélre.**

Felhasználás:

Különösen alkalmasak szerszám- és formakészítéshez, mivel vékony, hegyes alakúak. A **Habilis precíziós reszelők nagyobb megmunkálási nyomást** tesznek lehetővé, mint a túreszelők.

Tartalom:

1-1 db 527060 / 7070 sz. 1, 3, 4, 5, 6 méretű reszelő, inkluzív tokkal.

Műszaki leírás

Teljes hossz	215 mm
A német vágatnak felel meg	1
Termék fajtája	Precíziós reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		

Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas

Tartozék

Habilis precíziós reszelőTeljes hossz 215 mm Típus 6	527060 6
Habilis precíziós reszelőTeljes hossz 215 mm Típus 3	527060 3
Habilis precíziós reszelőTeljes hossz 215 mm Típus 5	527060 5
Habilis precíziós reszelőTeljes hossz 215 mm Típus 1	527060 1
Habilis precíziós reszelőTeljes hossz 215 mm Típus 4	527060 4