



VALTITAN precíziós háromélű reszelő, Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat: 200/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	524050 200/2
GTIN	613548062340
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

VALTITAN nagy teljesítményű tűreszelők rendkívül jó kopásállósággal az **1200 HV** felületkeménységnek köszönhetően. A különleges fogalak megakadályozza a reszelők eltömődését forgáccsal. Legnagyobb forgácsolási teljesítmény és tartósság. Szinte rozsdamentes, ezért fokozottan korrózióveszélyes környezetben is használható. Nem hagy hátra rozsdásodó maradványokat.

Minden oldal vágott; hegyes végű.

Műszaki leírás

Szélesség	14,2 mm
Szár nélküli hossz	200 mm
A német vágatnak felel meg	4
Termék fajtája	Precíziós reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		

Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	alkalmas

Tartozék

2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110