



Digitális keménységmérő készülék Shore A, Típus: A



Rendelési adatok

Rendelés száma	495002 A
GTIN	2050001672032
Árucikk kategória	49G

Leírás

Kivitel:

Shore keménységmérő a keménység Shore A és D szerinti meghatározásához DIN 7619-1 (DIN 53505 helyett) és ASTM D 2240 szerint. Robosztus, kézre álló alumínium ház.

Kontrasztos, világos LED grafikus kijelző. Memória 100 mért értékhez dátummal és időponttal. USB interfész számítógéphez és töltőkészülékhez.

Felhasználás:

Shore A: Lágú gumi, elasztomerek, natúr kaucsuk termékek, öntőgyanta, bőr, neoprén, poliészter, lágú PVC.

Opcionális tartozék:

495016 sz. mérőállvány a tesztblokkok ellenőrzéshez külön rendelésre.

Szoftver vizsgálati jegyzőkönyvek készítéséhez, statisztikákhoz és grafikákhoz külön rendelésre.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	30 – 200
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	1

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Vizsgálati eljárás	Shore A
Interfész	USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	P1
Termék fajtája	Keménységmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásKeménységvizsgáló készülék Shore A+D Típus H	029000 H
DAkKS kalibrálásKeménységvizsgáló készülék Shore A+D Típus H	029010 H

Tartozék

Mérőállvány	495016
-------------	--------