

RENISHAW**Rubingömb tapintó Hossz 20 mm, Gömb Ø D: 1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	494222 1,5
GTIN	2050000956775
Árucikk kategória	49F

Leírás**Kivitel:**

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárviviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Szár Ø S	1 mm
Súly	0,5 g
Anyag szára	Keményfém
Gömb Ø D	1,5 mm
Működő munkahossz	12,5 mm
Hossz L	20 mm
Csatlakozó menet	M2
Hegy anyaga	rubin
Termék fajtája	Tapintó

Tartozék

5 utas tapintóbetét tartó M2 Típus M2/5	494219 M2/5
-----------------------------------------	-------------

Tapintóbetét hosszabbító Hossz 20 mm	494214 20
Tapintó tisztító készlet	494240
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 10 mm	494214 10
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 40 mm	494214 40
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 30 mm	494214 30
Adapter Típus M3/M2	494218 M3/M2