

**HOLEX****Vlies csiszolószalag (A), 30×533 mm, Szemcseméret: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558482 180
GTIN	4045197527547
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével, hosszú élettartam, **egyenletes felületi finis, csekély hőképződés.**

**Felhasználás:**

Előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához a tartós és megismételhető eredmények érdekében. Vakrozda, enyhe szennyeződések és elszíneződések eltávolításához is alkalmas.

**Műszaki leírás**

Festék	piros
Szemcseméret	180
Finomsági fok	közepes
Kivitel	A medium
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Csiszolószalag szélessége	30 mm
Csiszolószalag hossza	533 mm
Terméknév attribútum	30x533 mm
Termék fajtája	Vlies csiszolószalag

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas	15-20 m/s	
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/s	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	10 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	10 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	10 m/s	H
INOX	alkalmas	10 m/s	
Ti	alkalmas	10 m/s	
GG(G)	alkalmas	10 m/s	K
CuZn	alkalmas	10 m/s	N
Műanyag, GFK	alkalmas	10 m/s	
Fa	alkalmas	10 m/s	
Lakk	alkalmas	10 m/s	
Uni	alkalmas	10 m/s	
Szárász	alkalmas		