

**RENISHAW****Rubingömb tapintó Kerámia hossza 100 mm, Gömb Ø D: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	494236 5
GTIN	2050001740595
Árucikk kategória	49F

**Leírás****Kivitel:**

Kerámia tapintóbetétek mérő- és szerszámgépekhez M4 csatlakozó menettel.

**Figyelem:**

További tapintóbetétek más méretekben és szárkiviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

Szár Ø S	3,8 mm
Működő munkahossz	83,5 mm
Anyag szára	Kerámia
Gömb Ø D	5 mm
Súly	6,3 g
Hossz L	100 mm
Csatlakozó menet	M4
Hegy anyaga	rubin
Termék fajtája	Tapintó

**Tartozék**

5 utas tapintóbetét tartó M2 Típus M2/5	494219 M2/5
Adapter Típus M3/M2	494218 M3/M2

Tapintó tisztító készlet	494240
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 20 mm	494214 20
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 10 mm	494214 10
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 40 mm	494214 40
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 30 mm	494214 30