



Digitális keménységmérő készülék Shore D, Típus: D



Rendelési adatok

Rendelés száma	495004 D
GTIN	2050001672049
Árucikk kategória	49G

Leírás

Kivitel:

Shore keménységmérő a keménység Shore A és D szerinti meghatározásához DIN 7619-1 (DIN 53505 helyett) és ASTM D 2240 szerint. Robosztus, kézre álló alumínium ház.

Kontrasztos, világos LED grafikus kijelző. Memória 100 mért értékhez dátummal és időponttal. USB interfész számítógéphez és töltőkészülékhez.

Felhasználás:

Shore D: Kemény gumi, kemény műanyagok, akrilüveg, rezopál, rideg termoplasztok, vinil lapok, polisztirol, nyomóhengerek.

Opcionális tartozék:

495016 sz. mérőállvány a tesztblokkok ellenőrzéshez külön rendelésre.

495018 sz. kiegészítő súly.

Szoftver vizsgálati jegyzőkönyvek készítéséhez, statisztikákhoz és grafikákhoz külön rendelésre.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	30 – 210
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion

A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Vizsgálati eljárás	Shore D
Interfész	USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	P1
Termék fajtája	Keménységmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásKeménységvizsgáló készülék Shore A+D Típus H	029000 H
DAkKS kalibrálásKeménységvizsgáló készülék Shore A+D Típus H	029010 H

Tartozék

Mérőállvány	495016
Kiegészítő súlyShore D-hez	495018