

HOLEX**Vlies csiszolószalag (A), 75×2000 mm, Szemcseméret: 280****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558488 280
GTIN	4045197526519
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével; hosszú élettartam, **egyenletes felületi finis, csekély hőképződés.**

Felhasználás:

Előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához a tartós és megismételhető eredmények érdekében. Vakrozda, enyhe szennyeződések és elszíneződések eltávolításához is alkalmas.

Műszaki leírás

Szemcseméret	280
Finomsági fok	nagyon finom
Festék	kék
Kivitel	A very fine
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Csiszolószalag szélessége	75 mm
Csiszolószalag hossza	2000 mm
Terméknév attribútum	75×2000 mm
Termék fajtája	Vlies csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas	15-20 m/s	
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	10 m/s	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	10 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	10 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	10 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	10 m/s	H
INOX	alkalmas	10 m/s	
Ti	alkalmas	10 m/s	
GG(G)	alkalmas	10 m/s	K
CuZn	alkalmas	10 m/s	N
Műanyag, GFK	alkalmas	10 m/s	
Fa	alkalmas	10 m/s	
Lakk	alkalmas	10 m/s	
Uni	alkalmas	10 m/s	
Szárász	alkalmas		