

Külön mérőcsap 1. tűrési osztály, Típus: 1



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 483920 1 |
| GTIN | 2050001861337 |
| Árucikk kategória | 48A |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A felület köszörült és leppelt. 1,5 mm \varnothing -tól méretjelöléssel 0,01 mm – 0,99 mm élszalag nélkül. 1,0 mm-től egyik oldal élszalaggal.

Tűrési osztály 1: Csap $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Felhasználás:

Használat előtt zsírtalanítsa és használt után zsírozza be.

Figyelem:

Megrendeléskor **adja meg a kívánt \varnothing -t is**, pl. a 483900 sz. 5-ös méret **10,08** ill. a 483920 sz. 5-ös méret **10,082**.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|------------------|
| Mérőcsap hossza | 40 mm |
| Emelkedés | 0,001 mm |
| Névleges méret | 0,501 - 0,999 mm |
| Kalibrálás | L5 |
| Szabvány | DIN 2269 |
| Tűrési osztály | 1 |
| Keménység | 60 ± 2 HRC |
| Alapanyag | Idomszeracél |
| Termék fajtája | Ellenőrző csap |

Szolgáltatások

| | |
|---|-----------|
| KalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20 | 028240 20 |
| DAkKS kalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20 | 028260 20 |