

**Külön mérőcsap 2. tűrési osztály, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	483910 1
GTIN	2050001048905
Árucikk kategória	48A

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett ( $60 \pm 2$  HRC) és megeresztett. A felület köszörült és leppelt. 1,5 mm Ø-től méretjelöléssel 0,01 mm – 0,99 mm élszalag nélkül. 1,0 mm-től egyik oldal élszalaggal.

**Tűrési osztály 2:** Csap  $\varnothing \pm 0,002$  mm.

**Felhasználás:**

Használat előtt zsírtalanítsa és használt után zsírozza be.

**Figyelem:**

Megrendeléskor **adja meg a kívánt Ø-t is**, pl. a 483900 sz. 5 méret **10,08** ill. a 483920 sz. 5 méret **10,082**.

**Műszaki leírás**

Emelkedés	0,01 mm
Mérőcsap hossza	40 mm
Névleges méret	0,5 - 0,99 mm
Kalibrálás	L5
Szabvány	DIN 2269
Tűrési osztály	2
Keménység	$60 \pm 2$ HRC
Alapanyag	Idomszeracél
Termék fajtája	Ellenőrző csap

## Szolgáltatások

KalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20	028240 20
DAkKS kalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20	028260 20