

RENISHAW**Rubingömb tapintó Kerámia hossza 100 mm, Gömb Ø D: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	494236 6
GTIN	2050001740601
Árucikk kategória	49F

Leírás**Kivitel:**

Kerámia tapintóbetétek mérő- és szerszámgépekhez M4 csatlakozó menettel.

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárkiviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Anyag szára	Kerámia
Szár Ø S	4,5 mm
Súly	6,3 g
Működő munkahossz	88,5 mm
Gömb Ø D	6 mm
Hossz L	100 mm
Csatlakozó menet	M4
Hegy anyaga	rubin
Termék fajtája	Tapintó

Tartozék

5 utas tapintóbetét tartó M2 Típus M2/5	494219 M2/5
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 40 mm	494214 40

Tapintó tisztító készlet	494240
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 10 mm	494214 10
Adapter Típus M3/M2	494218 M3/M2
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 20 mm	494214 20
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 30 mm	494214 30