

RENISHAW**Rubingömb tapintó Hossz 20 mm, Gömb Ø D: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	494222 3
GTIN	2050000956799
Árucikk kategória	49F

Leírás**Kivitel:**

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárviviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Szár Ø S	1,5 mm
Anyag szára	Acél
Működő munkahossz	17 mm
Súly	0,5 g
Gömb Ø D	3 mm
Hossz L	20 mm
Csatlakozó menet	M2
Hegy anyaga	rubin
Termék fajtája	Tapintó

Tartozék

Tapintóbetét hosszabbító Hossz 20 mm	494214 20
--------------------------------------	-----------

Tapintóbetét hosszabbító Hossz 10 mm	494214 10
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 40 mm	494214 40
Tapintó tisztító készlet	494240
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 30 mm	494214 30
5 utas tapintóbetét tartó M2 Típus M2/5	494219 M2/5
Adapter Típus M3/M2	494218 M3/M2