



Mobil keménységmérő készülék alphaDUR mini (szonda nélkül)



Rendelési adatok

Rendelés száma	495047
GTIN	2050001957238
Árucikk kategória	49G

Leírás

Kivitel:

Az **alphaDUR mini** egy mobil UCI keménységvizsgáló készülék DIN 50159-1, ASTM A 1038 és a 2616 VDI/VDE irányelv szerinti mérésekhez. 10 - 3000 HV közötti méréstartomány, nagy felbontású színes kijelző, 50 anyagkalibrálás és 100000 mért érték tárolása. Átváltás HRC-re, HRB-re, HB-re és szakítószilárdságra. Statisztika funkciók és beépített lítium-ion akkumulátor 7 órás működési idővel. A mérés a 495043 sz. szondával történik – külön kell megrendelni.

Tartalom:

Alapkészülék beépített akkumulátorral, szondakábel, töltőkészülékkel USB kábel, szállítókofferrel és pendrive-on használati utasítással (szonda nélkül).

Opcionális tartozék:

Táska, szoftver vizsgálati jegyzőkönyvek, statisztikák, grafikus kiértékelések létrehozásához, USB adattranszfer opció és UCI keménység összehasonlító lapok, igény esetén ISO/ASTM tanúsítvánnyal.

Műszaki leírás

Áramellátás	Lítium-ion
Magasság	23 mm

Hossz	135 mm
Szélesség	80 mm
Súly	320 g
Gyártó jelölése	12-102
Energiaellátás	Akkus
Interfész	USB csatlakozó
Termék fajtája	Keménységmérő készülék

Tartozék

UCI szonda alphaDUR II és alphaDUR mini készülékekhez mérőszűly 20 N	495043 20
Felhelyezési segítség kör keresztmetszetű anyagokhoz Munkadarab Ø 10-50 mm	495048 10-50
Felhelyezési segítség kör keresztmetszetű anyagokhoz Munkadarab Ø 50-250 mm	495048 50-250
UCI szonda alphaDUR II és alphaDUR mini készülékekhez mérőszűly 49 N	495043 49
UCI szonda alphaDUR II és alphaDUR mini készülékekhez mérőszűly 30 N	495043 30
Precíziós mérőállvány	495049
UCI szonda alphaDUR II és alphaDUR mini készülékekhez mérőszűly 10 N	495043 10
UCI szonda alphaDUR II és alphaDUR mini készülékekhez mérőszűly 98 N	495043 98
Felhelyezési segítség sík felületekhez	495046