

RENISHAW**Rubingömb tapintó Hossz 10/11 mm, Gömb Ø D: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	494220 8
GTIN	2050000973444
Árucikk kategória	49F

Leírás**Kivitel:**

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárviviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Gömb Ø D	8 mm
Szár Ø S	2,5 mm
Súly	1,5 g
Anyag szára	Acél
Működő munkahossz	11 mm
Hossz L	11 mm
Csatlakozó menet	M2
Hegy anyaga	rubin
Termék fajtája	Tapintó

Tartozék

5 utas tapintóbetét tartó M2 Típus M2/5	494219 M2/5
---	-------------

Tapintóbetét hosszabbító Hossz 40 mm	494214 40
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 10 mm	494214 10
Adapter Típus M3/M2	494218 M3/M2
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 20 mm	494214 20
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 30 mm	494214 30
Tapintó tisztító készlet	494240