




Precíziós orsós satu, Pofaszélesség A: 15mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	494480 15
GTIN	4045197525406
Árucikk kategória	42L

Leírás

Kivitel:

Precíziós orsós satu keménykrómozott (sárgaréz) ill. eloxált (alumínium) kivitelben. Ideális kis alkatrészekhez, pl. mikroszkópokon és profilprojektorokon, vagy érdességmérő műszerekhez. Szögpontosság 0,04 mm, cserélhető edzett, rozsdamentes acél, valamint műanyag szorítópofák. Fix szorítópofák prizmákkal hengeres alkatrészekhez. A fix szorítópofán lévő kiegészítő prizma, valamint a hosszanti oldalakon lévő befogó hornyok növelik az alkalmazási lehetőségeket.

Műszaki leírás

Satu anyaga	sárgaréz, keménykrómozott
Teljes magasság c	15 mm
Teljes hossz a	50 mm
Maximális befogási tartomány b	14,5 mm
Pofaszélesség A	15 mm
Pofamagasság C	6 mm
Teljes szélesség B	15 mm
Termék fajtája	Ellenőrző satu

