


**HOLEX****Precíziós orsós satu, Pofaszélesség A: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	494480 25
GTIN	4045197525413
Árucikk kategória	42L

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós orsós satu keménykrómozott (sárgaréz) ill. eloxált (alumínium) kivitelben. Ideális kis alkatrészekhez, pl. mikroszkópokon és profilprojektorokon, vagy érdességmérő műszerekhez. Szögpontosság 0,04 mm, cserélhető edzett, rozsdamentes acél, valamint műanyag szorítópofák. Fix szorítópofák prizmákkal hengeres alkatrészekhez. A fix szorítópofán lévő kiegészítő prizma, valamint a hosszanti oldalakon lévő befogó hornyok növelik az alkalmazási lehetőségeket.

**Műszaki leírás**

Satu anyaga	Eloxált alumínium
Teljes magasság c	25 mm
Maximális befogási tartomány b	24,5 mm
Teljes hossz a	75 mm
Pofaszélesség A	25 mm
Pofamagasság C	10 mm
Teljes szélesség B	25 mm
Termék fajtája	Ellenőrző satu

