

**RENISHAW****Rubingömb tapintó Hossz 20 mm, Gömb Ø D: 0,7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	494222 0,7
GTIN	2050000973468
Árucikk kategória	49F

**Leírás****Kivitel:**

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

**Figyelem:**

További tapintóbetétek más méretekben és szárviviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

Gömb Ø D	0,7 mm
Anyag szára	Keményfém
Működő munkahossz	12 mm
Súly	0,3 g
Szár Ø S	0,5 mm
Hossz L	20 mm
Csatlakozó menet	M2
Hegy anyaga	rubin
Termék fajtája	Tapintó

**Tartozék**

Tapintó tisztító készlet	494240
--------------------------	--------

Tapintóbetét hosszabbító Hossz 10 mm	494214 10
Adapter Típus M3/M2	494218 M3/M2
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 20 mm	494214 20
5 utas tapintóbetét tartó M2 Típus M2/5	494219 M2/5
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 40 mm	494214 40
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 30 mm	494214 30