

3M**Vlies csiszolószalag (A) SC-BL, 75×2000 mm, Szemcseméret: 180**

Rendelési adatok

Rendelés száma	558507 180
GTIN	4001895689628
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével, hosszú élettartam, **egyenletes felületi finis, csekély hőképződés.**

Stabil vlies szalag csekély mértékű szalagnyúlással, maximális terheléshez.

Felhasználás:

Előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához a tartós és megismételhető eredmények érdekében. Vakrozdsda, enyhe szennyeződések és elszíneződések eltávolításához is alkalmas.

Műszaki leírás

Szemcseméret	180
Festék	piros
Finomsági fok	közepes
Kivitel	A medium
Sorozat	SC-BL
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	75 mm
Csiszolószalag hossza	2000 mm
Terméknév attribútum	75×2000 mm
Gyártó jelölése	SC-BL
Termék fajtája	Vlies csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas	15-20 m/s	
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	10 m/s	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	10 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	10 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	10 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	10 m/s	H
INOX	alkalmas	10 m/s	
Ti	alkalmas	10 m/s	
GG(G)	alkalmas	10 m/s	K
CuZn	alkalmas	10 m/s	N
Műanyag, GFK	alkalmas	10 m/s	
Fa	alkalmas	10 m/s	
Lakk	alkalmas	10 m/s	
Uni	alkalmas	10 m/s	
Száraz	alkalmas		