

**RENISHAW****Tapintóbetét, henger alakú, Henger Ø D: 2Rmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	494230 2R
GTIN	2050000973567
Árucikk kategória	49F

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres rubintapintó M2 csatlakozó menettel

**Figyelem:**

További tapintóbetétek más méretekben és szárviviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

Működő munkahossz	7,2 mm
Anyag szára	rubin
Súly	0,5 g
Henger Ø D	2 mm
Hossz L	20 mm
Csatlakozó menet	M2
Termék fajtája	Tapintó

**Tartozék**

Tapintóbetét hosszabbító Hossz 20 mm	494214 20
Adapter Típus M3/M2	494218 M3/M2
Tapintó tisztító készlet	494240

Tapintóbetét hosszabbító Hossz 40 mm	494214 40
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 30 mm	494214 30
5 utas tapintóbetét tartó M2 Típus M2/5	494219 M2/5
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 10 mm	494214 10