


HOLEX**Precíziós orsós satu, Pofaszélesség A: 35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	494480 35
GTIN	4045197525420
Árucikk kategória	42L

Leírás**Kivitel:**

Precíziós orsós satu keménykrómozott (sárgaréz) ill. eloxált (alumínium) kivitelben. Ideális kis alkatrészekhez, pl. mikroszkópokon és profilprojektorokon, vagy érdességmérő műszerekhez. Szögpontosság 0,04 mm, cserélhető edzett, rozsdamentes acél, valamint műanyag szorítópofák. Fix szorítópofák prizmákkal hengeres alkatrészekhez. A fix szorítópofán lévő kiegészítő prizma, valamint a hosszanti oldalakon lévő befogó hornyok növelik az alkalmazási lehetőségeket.

Műszaki leírás

Teljes hossz a	100 mm
Maximális befogási tartomány b	34,5 mm
Satu anyaga	Eloxált alumínium
Teljes magasság c	35 mm
Pofaszélesség A	35 mm
Pofamagasság C	14 mm
Teljes szélesség B	35 mm
Termék fajtája	Ellenőrző satu

