

**VALTITAN precíziós tűreszelő Teljes hossz 180 mm, SH 2 / DH 3, Típus: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	527570 10
GTIN	613548045732
Árucikk kategória	53B

**Leírás****Kivitel:**

**Nagy teljesítményű tűreszelő** rendkívül jó kopásállósággal. Felületkeménység **1200 HV**. A különleges fogalak megakadályozza a reszelők eltömődését forgáccsal, így enyhe kocogtatással (fán), könnyen kitisztíthatók.

**Szabvány:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Műszaki leírás**

Reszelőfelület	1
Teljes hossz	180 mm
Keresztmetszet	5,4×2,0 mm
Alak leírása	Barett
Svájci vágat	2
A német vágatnak felel meg	3
Terméknév attribútum	SH 2 / DH 3
reszelőnyéllel	nem
Termék fajtája	Precíziós tűreszelő

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu Mg	alkalmas
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	alkalmas

## Tartozék

Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3
Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2