

**VALTITAN precíziós tűreszelő Teljes hossz 180 mm, SH 0 / DH 1, Típus: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	527550 4
GTIN	613548045688
Árucikk kategória	53B

**Leírás****Kivitel:**

**Nagy teljesítményű tűreszelő** rendkívül jó kopásállósággal. Felületkeménység **1200 HV**. A különleges fogalak megakadályozza a reszelők eltömődését forgáccsal, így enyhe kocogtatással (fán), könnyen kitisztíthatók.

**Szabvány:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Műszaki leírás**

Átmérő	3,2 mm
Teljes hossz	180 mm
Reszelőfelület	1
Alak leírása	kerek
Svájci vágat	0
A német vágatnak felel meg	1
Terméknév attribútum	SH 0 / DH 1
reszelőnyéllel	nem
Termék fajtája	Precíziós tűreszelő

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu Mg	alkalmas
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	alkalmas

---

## Tartozék

Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2
Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3