



Dugós idomszer markolattal, pontosság $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	483950 4
GTIN	2050000963278
Árucikk kategória	48A

Leírás

Kivitel:

A mérőcsapok kedvező árú alternatívája. Átmérőtűrések jobbak, mint a DIN2269, 1. tűrési osztály. Kiváló minőségű idomszeracélból; műanyag markolat \varnothing feliratozással.

Figyelem:

Megrendeléskor **adja meg a kívánt \varnothing -t** is, pl. 483950 sz. 2 méret **0,24**.

Műszaki leírás

Emelkedés	0,01 mm
Hibahatár	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Névleges méret	0,5 - 0,99 mm
Tűrési osztály	1
Kalibrálás	L5
Termék fajtája	Dugós idomszer

Szolgáltatások

KalibrálásEllenőrző csap maximális \varnothing 20	028240 20
---	-----------

DAkKS kalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20

028260 20