

## Külön mérőcsap 2. tűrési osztály, Típus: 1



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 483941 1      |
| GTIN              | 2050001056948 |
| Árucikk kategória | 48A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Mérőcsapok ötvözött szerszámacélból,  $60 \pm 2$  HRC. Csap: Edzett, megeresztett, köszörült és leppelt. Markolat: Gravírozott Ø-jelöléssel.

#### Figyelem:

Megrendeléskor **adja meg a kívánt Ø-t is**, pl. a 483940 sz. 2 méret, **0,35**.

### Műszaki leírás

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Emelkedés      | 0,01 mm               |
| Teljes hossz   | 53 mm                 |
| Mérőhossz      | 33 mm                 |
| Névleges méret | 0,2 - 0,29 mm         |
| Kalibrálás     | L5                    |
| Szabvány       | DIN 2269              |
| Tűrési osztály | 2                     |
| Keménység      | $60 \pm 2$ HRC        |
| Alapanyag      | ötvözött szerszámacél |
| Termék fajtája | Ellenőrző csap        |

### Szolgáltatások

|   |           |
|---|-----------|
| DAkKS kalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20 | 028260 20 |
|   | 028240 20 |

KalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20

---