



## Dugós idomszer markolattal, pontosság $\pm 0,5 \mu\text{m}$ , Típus: 6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	483950 6
GTIN	2050000963292
Árucikk kategória	48A

### Leírás

#### Kivitel:

A mérőcsapok kedvező árú alternatívája. Átmérőtűrések jobbak, mint a DIN2269, 1. tűrési osztály. Kiváló minőségű idomszeracélból; műanyag markolat  $\varnothing$  feliratozással.

#### Figyelem:

Megrendeléskor **adja meg a kívánt  $\varnothing$ -t** is, pl. 483950 sz. 2 méret **0,24**.

### Műszaki leírás

Emelkedés	0,01 mm
Hibahatár	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Névleges méret	3 - 5,99 mm
Tűrési osztály	1
Kalibrálás	L5
Termék fajtája	Dugós idomszer

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásEllenőrző csap maximális $\varnothing$ 20	028260 20
---	-----------

KalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20

028240 20