



Precíziós tűreszelő Teljes hossz 200 mm, SH 00 / DH 00, Típus: 3



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma | 527160 3 |
| GTIN | 613548046609 |
| Árucikk kategória | 53B |

Leírás

Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. Vágathossz = $\frac{1}{2}$ reszelőhossz. Precíziós reszelőkhöz való speciális acélból készült nagy kopásállósággal (65-66 HRC). Pontosan igazodó alakok, speciális vágatszögek és a különböző vágatok nagy választéka. Nagy reszelési teljesítmény. **Gyorszorító nyelet lásd az 519700 sz. alatt.**

Szabvány:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Figyelem:

Lásd a Habilis precíziós reszelőket az 527050 – 527070 cikkszámokon is.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|------------|
| Keresztmetszet | 6,3×2,0 mm |
| Alak leírása | félkerek |
| Teljes hossz | 200 mm |
| Reszelőfelület | 2 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Svájci vágat | 00 |
| A német vágatnak felel meg | 1 |
| Terméknév attribútum | SH 00 / DH 00 |
| Termék fajtája | Precíziós tűreszelő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Uni | feltételesen alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|--|----------|
| Gyorszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3 | 519700 3 |
| Gyorszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2 | 519700 2 |