



## Precíziós tűreszelő Teljes hossz 160 mm, SH 1 / DH 2, Típus: 5



### Rendelési adatok

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma    | 527240 5     |
| GTIN              | 613548047972 |
| Árucikk kategória | 53B          |

### Leírás

#### Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. Vágathossz =  $\frac{1}{2}$  reszelőhossz. Precíziós reszelőkhöz való speciális acélból készült nagy kopásállósággal (65-66 HRC). Pontosan igazodó alakok, speciális vágatszögek és a különböző vágatok nagy választéka. Nagy reszelési teljesítmény. **Gyorsszorítás nyelet lásd az 519700 sz. alatt.**

#### Szabvány:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Figyelem:

Lásd a Habilis precíziós reszelőket az 527050 – 527070 sz. is.

### Műszaki leírás

|                |            |
|----------------|------------|
| Reszelőfelület | 4          |
| Teljes hossz   | 160 mm     |
| Keresztmetszet | 2,4×2,4 mm |
| Alak leírása   | négylű     |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Svájci vágat               | 1                   |
| A német vágatnak felel meg | 3                   |
| Terméknév attribútum       | SH 1 / DH 2         |
| Termék fajtája             | Precíziós tűreszelő |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | feltételesen alkalmas |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas              |                |         |
| CuZn                          | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                |         |
| Fa                            | alkalmas              |                |         |
| Uni                           | feltételesen alkalmas |                |         |

## Tartozék

|  |          |
|--|----------|
| Gyorszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2 | 519700 2 |
| Gyorszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3 | 519700 3 |