

**VALTITAN precíziós tűreszelő Teljes hossz 180 mm, SH 2 / DH 3, Típus: 1****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma | 527570 1 |
| GTIN | 613548045558 |
| Árucikk kategória | 53B |

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű tűreszelő rendkívül jó kopásállósággal. Felületkeménység **1200 HV**. A különleges fogalak megakadályozza a reszelők eltömődését forgáccsal, így enyhe kocogtatással (fán), könnyen kitisztíthatók.

Szabvány:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Alak leírása | lapos, párhuzamos |
| Reszelőfelület | 4 |
| Keresztmetszet | 6,3×1,3 mm |
| Teljes hossz | 180 mm |
| Svájci vágat | 2 |
| A német vágatnak felel meg | 3 |
| Terméknév attribútum | SH 2 / DH 3 |
| reszelőnyéllel | nem |
| Termék fajtája | Precíziós tűreszelő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| Alu Mg | alkalmas |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas |
| Acél < 55 HRC | alkalmas |
| Acél < 60 HRC | alkalmas |
| Acél < 67 HRC | alkalmas |
| INOX | alkalmas |
| Ti | alkalmas |
| GG(G) | alkalmas |
| CuZn | alkalmas |
| Műanyag, GFK | alkalmas |
| Fa | alkalmas |
| Uni | alkalmas |

Tartozék

| | |
|---|----------|
| Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2 | 519700 2 |
| Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3 | 519700 3 |