



Precíziós tűreszelő Teljes hossz 200 mm, SH 00 / DH 00, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	527160 5
GTIN	613548048092
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. Vágathossz = $\frac{1}{2}$ reszelőhossz. Precíziós reszelőkhöz való speciális acélból készült nagy kopásállósággal (65-66 HRC). Pontosan igazodó alakok, speciális vágatszögek és a különböző vágatok nagy választéka. Nagy reszelési teljesítmény. **Gyorsszorítás nyelet lásd az 519700 sz. alatt.**

Szabvány:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Figyelem:

Lásd a Habilis precíziós reszelőket az 527050 – 527070 cikkszámokon is.

Műszaki leírás

Keresztmetszet	2,8×2,8 mm
Reszelőfelület	4
Teljes hossz	200 mm
Alak leírása	négylű

Svájci vágat	00
A német vágatnak felel meg	1
Terméknév attribútum	SH 00 / DH 00
Termék fajtája	Precíziós tűreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Gyorszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2
Gyorszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3