

**VALTITAN precíziós tűreszelő Teljes hossz 180 mm, SH 2 / DH 3, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	527570 2
GTIN	613548045619
Árucikk kategória	53B

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű tűreszelő rendkívül jó kopásállósággal. Felületkeménység **1200 HV**. A különleges fogalak megakadályozza a reszelők eltömődését forgáccsal, így enyhe kocogtatással (fán), könnyen kitisztíthatók.

Szabvány:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Műszaki leírás

Reszelőfelület	4
Keresztmetszet	6×1,2 mm
Teljes hossz	180 mm
Alak leírása	lapos hegyes
Svájci vágat	2
A német vágatnak felel meg	3
Terméknév attribútum	SH 2 / DH 3
reszelőnyéllel	nem
Termék fajtája	Precíziós tűreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu Mg	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	alkalmas

Tartozék

Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2
Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3