



## Precíziós tűreszelő Teljes hossz 180 mm, SH 2 / DH 3, Típus: 1



### Rendelési adatok

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma    | 527350 1     |
| GTIN              | 613548046241 |
| Árucikk kategória | 53B          |

### Leírás

#### Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. Vágathossz =  $\frac{1}{2}$  reszelőhossz. Precíziós reszelőkhöz való speciális acélból készült nagy kopásállósággal (65-66 HRC). Pontosan igazodó alakok, speciális vágatszögek és a különböző vágatok nagy választéka. Nagy reszelési teljesítmény. **Gyorszorító nyelet lásd az 519700 sz. alatt.**

#### Szabvány:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Figyelem:

Lásd a Habilis precíziós reszelőket az 527050 – 527070 sz. is.

### Műszaki leírás

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Keresztmetszet | 6,0×1,3 mm        |
| Alak leírása   | lapos, párhuzamos |
| Teljes hossz   | 180 mm            |
| Reszelőfelület | 4                 |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Svájci vágat               | 2                   |
| A német vágatnak felel meg | 3 – 4               |
| Terméknév attribútum       | SH 2 / DH 3         |
| Termék fajtája             | Precíziós tűreszelő |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | feltételesen alkalmas |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas              |                |         |
| CuZn                          | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                |         |
| Fa                            | alkalmas              |                |         |
| Uni                           | feltételesen alkalmas |                |         |

## Tartozék

|  |          |
|--|----------|
| Gyorszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3 | 519700 3 |
| Gyorszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2 | 519700 2 |