



## Precíziós tűreszelő Teljes hossz 160 mm, SH 1 / DH 2, Típus: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	527240 8
GTIN	613548047095
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. Vágathossz =  $\frac{1}{2}$  reszelőhossz. Precíziós reszelőkhöz való speciális acélból készült nagy kopásállósággal (65-66 HRC). Pontosan igazodó alakok, speciális vágatszögek és a különböző vágatok nagy választéka. Nagy reszelési teljesítmény. **Gyorszorító nyelet lásd az 519700 sz. alatt.**

#### Szabvány:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Figyelem:

Lásd a Habilis precíziós reszelőket az 527050 – 527070 sz. is.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Alak leírása	kés
Keresztmetszet	5,4×1,5 mm
Reszelőfelület	2

Svájci vágat	1
A német vágatnak felel meg	3
Terméknév attribútum	SH 1 / DH 2
Termék fajtája	Precíziós tűreszelő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Gyorszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3
Gyorszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2