



## Precíziós tűreszelő Teljes hossz 140 mm, SH 2 / DH 3, Típus: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	527330 3
GTIN	613548046425
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. Vágathossz =  $\frac{1}{2}$  reszelőhossz. Precíziós reszelőkhöz való speciális acélból készült nagy kopásállósággal (65-66 HRC). Pontosan igazodó alakok, speciális vágatszögek és a különböző vágatok nagy választéka. Nagy reszelési teljesítmény. **Gyorszorító nyelet lásd az 519700 sz. alatt.**

#### Szabvány:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Figyelem:

Lásd a Habilis precíziós reszelőket az 527050 – 527070 sz. is.

### Műszaki leírás

Reszelőfelület	2
Alak leírása	félkerek
Keresztmetszet	5,1×1,5 mm
Teljes hossz	140 mm

Svájci vágat	2
A német vágatnak felel meg	4
Terméknév attribútum	SH 2 / DH 3
Termék fajtája	Precíziós tűreszelő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Gyorszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2
Gyorszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3