



Precíziós hornyoló reszelő készlet, SH 2 = közepes (12 darab)



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 528310 |
| GTIN | 2050001697981 |
| Árucikk kategória | 53B |

Leírás

Kivitel:

A **svájci precíziós hornyoló reszelők** nyers darabjait speciális acélból kovácsolták, köszörülték és célgépekkal rendkívül pontos, egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látták el **65 – 66 HRC** keménységben. Az egészen a csúcs legvégéig tisztán kialakított vágat biztosítja a hornyoló reszelők minőségét. Ezeket a precíziós hornyoló reszelőket nagy alakpontosság és rendkívül hosszú élettartam mellett kimagasló reszelési teljesítmény jellemzi.

Felhasználás:

Pontos és nagyon érzékeny munkához még nagyon kemény anyagoknál is, pl. a forma- és szerszámgyártásban.

Tartalom:

Felgöngyölhető tokban. 1 – 1 db 528300 sz. 711 – 790 alakú reszelő.

Műszaki leírás

| | |
|---------------|---------|
| Finomsági fok | közepes |
| Svájci vágat | 2 |
| Vágatszám | 25 cm |
| Teljes hossz | 180 mm |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Külön reszelők száma | 12 |
| Termék fajtája | Precíziós hornyoló reszelő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Uni | feltételesen alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Precíziós hornyoló reszelő, közepesHossz 180 mm Típus 761 | 528300 761 |
| Felgöngyölhető tasak hornyoló reszelőkhöz Rekeszek száma 12 | 528510 12 |
| Precíziós hornyoló reszelő, közepesHossz 180 mm Típus 731 | 528300 731 |
| Precíziós hornyoló reszelő, közepesHossz 180 mm Típus 750 | 528300 750 |
| Precíziós hornyoló reszelő, közepesHossz 180 mm Típus 771 | 528300 771 |

| | |
|---|------------|
| Precíziós hornyoló reszelő, közepesHossz 180 mm Típus 711 | 528300 711 |
| Precíziós hornyoló reszelő, közepesHossz 180 mm Típus 713 | 528300 713 |
| Precíziós hornyoló reszelő, közepesHossz 180 mm Típus 732 | 528300 732 |
| Precíziós hornyoló reszelő, közepesHossz 180 mm Típus 790 | 528300 790 |
| Precíziós hornyoló reszelő, közepesHossz 180 mm Típus 741 | 528300 741 |
| Precíziós hornyoló reszelő, közepesHossz 180 mm Típus 763 | 528300 763 |
| Precíziós hornyoló reszelő, közepesHossz 180 mm Típus 764 | 528300 764 |
| Precíziós hornyoló reszelő, közepesHossz 180 mm Típus 781 | 528300 781 |