



Degussit oxidkerámia finomreszelő, háromélű, Hossz×szélesség (finomsági fok): 100X6Mmm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 558950 100X6M |
| GTIN | 4045197407207 |
| Árucikk kategória | 53D |

Leírás

Kivitel:

Az erősen szinterezett, kötőanyagmentes alumínium-oxid kerámia rendkívül nagy keménysége kitűnő él- és profilellenállóságot (szintetikus rubin) kölcsönöz a finomcsiszoló szerszámoknak a kiváló felületminőség érdekében.

Szinterrubin finom fenőhasábok a következő szemcsézetekkel: **közepes (M)** (Ra kb. 10 µ, kb. 600-as szemcsézetnek felel meg).

Felhasználás:

Precíziós munkálatokhoz a szerszám- és formagyártás, a finommechanika, optika és üvegyipar, a porcelángyártás, stb. területén. Élek, bemélyedések létrehozásához és alakváltoztatásokhoz.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|--------------|
| Finomsági fok | közepes |
| Szemcsézet | 600 |
| Hossz | 100 mm |
| Szélesség | 6 mm |
| Sorozat | Degussit® |
| Csiszolóanyag | Szinterrubin |
| Alak | háromélű |
| Termék fajtája | Fenőhasáb |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| Keményfém (HM) | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Kőzet | feltételesen alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |