

Fenőhasáb – Original-Arkansas (fehér), 8000-es szemcse, háromélű, Hossz×szélesség: 100X6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	558710 100X6
GTIN	4037073002217
Árucikk kategória	56Z

Leírás

Kivitel:

Természetes kő (Original-Arkansas) mikroszemcsés kvarcitból, nagy élszilárdsággal. A legfinomabb felületekhez és sorjamentes élezéshez. 5000-es szemcse (előcsiszolás), 8000-es szemcse (polírozás).

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámélek **sorjázáshoz, élezéséhez, simításához és életöréséhez**. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formakészítésben. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához. **Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel használandó.**

Figyelem:

Olaj csekély mértékű hozzáadása növeli az élettartamot és az élezési teljesítményt.

Műszaki leírás

Hossz	100 mm
Finomsági fok	Polírozás
Szélesség	6 mm
Szemcsézet	8000
Festék	fehér
Csiszolóanyag	Arkansas kvarcit
Alak	háromélű
Termék fajtája	Fenőhasáb

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		