



## Precíziós hornyoló reszelő, finom Hossz 150 mm, SH 2 / DH 2, Típus: 942



### Rendelési adatok

Rendelés száma	528050 942
GTIN	613548078488
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

A **svájci precíziós hornyoló reszelők** nyers darabjait speciális acélból kovácsolták, köszörülték és célgépekkel rendkívül pontos, egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látták el **65 – 66 HRC** keménységben. Az egészen a csúcs legvégéig tisztán kialakított vágat biztosítja a hornyoló reszelők minőségét. Ezeket a precíziós hornyoló reszelőket nagy alakpontosság és rendkívül hosszú élettartam mellett kimagasló reszelési teljesítmény jellemzi.

#### Felhasználás:

Pontos és nagyon érzékeny munkához még nagyon kemény anyagoknál is, pl. a forma- és szerszámgyártásban.

### Műszaki leírás

Keresztmetszet	3,0 mm
Finomsági fok	finom
Svájci vágat	2
A német vágatnak felel meg	2
Vágatszám	38 cm
Teljes hossz	150 mm
Terméknév attribútum	SH 2 / DH 2
Termék fajtája	Precíziós hornyoló reszelő

### Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		